


Изходен модул CP-A08-M12-EL-Z

Специф. Номер: 546924

FESTO

С връзка към външно напрежение.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|---|
| Тип на закрепване | с проходен отвор с шина по избор: |
| Температура на околната среда | -5 ... 50 °C |
| Температура на складиране | -20 ... 70 °C |
| Клас на защита | IP65 IP67 |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 1 - Ниска корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| CE- знаци (виж декларация за съответствие) | по EU-EMV-нормала in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions |
| KC mark | KC-EMV |
| Разрешение | RCM Mark с UL us - Listed (OL) |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material housing | PA-усилен |
| Material cover | PA-усилен |
| LED дисплеи | 3 module diagnostics 8 channel diagnostics 8 channel status |
| Максимален брой изходи | 8 |
| обхват на работното напрежение DC | 18 ... 30 V |
| Номинално работно напрежение DC | 24 V |
| Работно напрежение DC, товарно напрежение | 24 V |
| Препоръки относно товарното напрежение | Чрез напрежителна връзка (24 V DC) |
| Остатъчна пулсация, товарно напрежение | 4 Vss |
| Графика изходи | IEC1131-T2 |
| Изходи включваща логика | PNP |
| Максимален резултатен ток за модул | 4 A |
| Г галванично разделяне на каналите - канал | Не |
| Защита (късо съединение) | Вътрешен електронен бушон за защита на всяка група |