



Основен разпределител VSNB-F-M52-M-G14-P2

Специф. Номер: 547021
Продукт излизащ от производство

FESTO

с Namur - присъединителна повърхност по VDE / VDI 3845, без управляващ вентил.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	5/2 моностабилен
монтажна ширина	44.5 mm
Стандартен номинален дебит	950 l/min
Работно налягане	2.5 ... 8 bar
Конструкция	Плунжерен
Тип на ресет	механична пружина
Номинален размер	8 mm
Функция-изходящ въздух	дроселируем
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Отговаря на стандарта	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Посока на протичане	неревърсивен
Свобода на застъпване	Да
Управляващо(пилотно) налягане	2.5 ... 8 bar
Време за превключване, изключено	100 ms
Време за превключване, включено	30 ms
Продължителност на включване	100%
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Управляващ флуид	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	350 g
Тип на закрепване	на присъединителна плоча
Извод към атмосфера	M5
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	Свързваща плоча
Пневматичен извод 3	G1/4
Пневматичен извод 4	Свързваща плоча
Пневматичен извод 5	G1/4
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали RoHS konform
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на корпуса	Алуминиева сплав елоксиран
Информация за материала на винтовете	високолегирана стомана, неръждаема