

Регулираща плоча VABF-S2

Специф. Номер: 547058

FESTO

за вентилен остров VTSA, присъединяване по 5599-2.



Примерно представяне

Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Според стандарта | ISO 5599-2 |
| Монтажна позиция | по избор |
| Регулираща функция | Изходно налягане постоянно с вторично обезвъздушаване |
| избор на манометър | възможен |
| Входно налягане 1 | 0.5 ... 10 bar |
| захранващо налягане 1MPa | 0.05 ... 1 MPa |
| захранващо налягане 1 psi | 7.25 ... 145 psi |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 0 - няма корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Клас на защита | IP65 NEMA 4 |
| Температура на околната среда | -5 ... 50 °C |
| вид на закрепване височина на свързване | като свързваща плоча като единична присъединителна плоча |
| Извод за манометър | със задържаща скоба |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material control panel | PA |
| Material regulator housing | Алуминиева отливка |