


# Щекер с кабел КМЕВ-3-24-5-LED

Специф. Номер: 547269

FESTO

за разпределител VUVN с бобина 24V.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Дисплей за сигналните статуси	LED жълт
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	230 g
Електрическо свързване 1	Конектор, стандартен по EN 175301-803, тип C
Електрическа връзка 1, дизайн	Ъглов
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 1, отвор за кабела	Ъглов
Electrical connection 1, note about the cable outlet	90°
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	2
Електрическа връзка 1, тип на закрепването	на електромагнитен разпределител с централен винт M2,5
Електрическа връзка 2, технология на свързването	отворен край
Електрическа връзка 2, брой пинове/проводници	2
Номинално работно напрежение DC	24 V
Защита на полюсите	за всички електрически връзки
Заземяване	не е наличен
Дължина на кабела	5 m
Свойства на проводниците	Стандарт
Диаметър на кабела	5.2 mm
Структура на кабела	2x0,75
Краища на проводника	Накрайник за проводник
Клас на защита	IP65 по IEC 60529
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Степен на замърсяване	3
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
Material cable sheath	PVC
Material housing	PC
Material seals	NBR
Material electrical contact	Посребрена медна сплав