


# Щекер с кабел КМЕВ-3-24-5

Специф. Номер: 547271

FESTO

за разпределител VUVN с бобина 24V.



## Информационен лист

| Белег  | Стойност   |
|--|--|
| Монтажна позиция                                     | по избор   |
| Тегло на продукта                                    | 230 g  |
| Електрическо свързване 1                             | Конектор, стандартен по EN 175301-803, тип C           |
| Електрическа връзка 1, дизайн                        | Ъглов  |
| Електрическа връзка 1, вид на свързването            | Щекер  |
| Електрическа връзка 1, отвор за кабела               | Ъглов  |
| Electrical connection 1, note about the cable outlet | 90°  |
| Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници        | 2  |
| Електрическа връзка 1, тип на закрепването           | на електромагнитен разпределител с централен винт M2,5 |
| Електрическа връзка 2, технология на свързването     | отворен край   |
| Електрическа връзка 2, брой пинове/проводници        | 2  |
| Номинално работно напрежение DC                      | 24 V   |
| Защита на полюсите                                   | за всички електрически връзки                          |
| Заземяване   | не е наличен   |
| Дължина на кабела                                    | 5 m  |
| Свойства на проводниците                             | Стандарт   |
| Диаметър на кабела                                   | 5.2 mm   |
| Структура на кабела                                  | 2x0,75   |
| Краища на проводника                                 | Накрайник за проводник                                 |
| Клас на защита                                       | IP65<br>по IEC 60529                                   |
| Температура на околната среда                        | -20 ... 80 °C  |
| CE- знаци (виж декларация за съответствие)           | in accordance with EU RoHS directive                   |
| UKCA marking (see declaration of conformity)         | To UK RoHS instructions                                |
| PWIS conformity                                      | VDMA24364-B2-L   |
| Степен на замърсяване                                | 3  |
| Клас на корозионна устойчивост KBK                   | 1 - Ниска корозия под напрежение                       |
| Material cable sheath                                | PVC  |
| Material housing                                     | PC   |
| Material seals                                       | NBR  |
| Material electrical contact                          | Посребрена медна сплав                                 |