



Бързоизпускащ клапан VBQF-U-G18-Q6

Специф. Номер: 547532

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	Бързо обезвъздушаване
Пневматичен извод 1	QS-6
Пневматичен извод 2	G1/8
Тип на закрепване	за завиване
Standard flow rate exhaust 0.6→0 MPa (6→0 bar, 87→0 psi)	1,300 l/min
Standard nominal flow rate pressurisation 0.6→0.5 MPa (6→5 bar, 87→72.5 psi)	350 l/min
Работно налягане	0.5 ... 10 bar
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Material housing	Алуминиева отливка Цинкова отливка
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Номинален размер	5 mm
Монтажна позиция	по избор
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас чисто помещение	ISO class 4
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Ниво на звуково налягане	75 dB(A)
Тегло на продукта	85.5 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR