


# Патрон на ежектора VN-10-H

Специф. Номер: 547697

FESTO

за вакуум дюза VN, нисък вакуум.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер, дюза на Лавал	0.95 mm
Монтажна позиция	по избор
Характеристика на ежектора	Стандарт Висок вакуум
Работно налягане	1 ... 8 bar
работно налягане за max. Вакуум	3.5 bar
Макс. вакуум	93 %
Номинално работно налягане	6 bar
max. дебит на смукателния обем приведен към атмосферното налягане	21.8 l/min
Време за пълнене при номинално работно налягане	1.02 s
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Не е възможна работа при наличие на смазка
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	0 ... 60 °C
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Тегло на продукта	1.65 g
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	POM
Material transmitter nozzle	Алуминиева сплав