



# Патрон на ежектора VN-10-L

Специф. Номер: 547698

FESTO

за вакуум дюза VN, голям дебит на засмукване.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер, дюза на Лавал	0.95 mm
Монтажна позиция	по избор
Характеристика на ежектора	Стандарт Голям обем на засмукване
Работно налягане	1 ... 8 bar
Номинално работно налягане	6 bar
тах. дебит на смукателния обем приведен към атмосферното налягане	41.5 l/min
Време за пълнене при номинално работно налягане	0.66 s
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Не е възможна работа при наличие на смазка
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	0 ... 60 °C
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Тегло на продукта	1.65 g
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	POM
Material transmitter nozzle	Алуминиева сплав