


## Двоен нипел NPFB-D-R18-R38-M

Специф. Номер: 547789

FESTO

За свързване към тръби.

При използване на R и G цапфи с резба се препоръчва като допълнително уплътнение да се използва уплътнителна лента с резба или течен уплътнител. За уплътняване на G цапфата може да се използва също така и аксиален уплътняващ пръстен от мек алуминий AL 99.



### Информационен лист

Белег	Стойност
Информация за материала на резбовия съединител	Месинг никелиран
Размер на контейнера	10
Работно налягане	-0.95 ... 40 bar
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	1
Температура на околната среда	-20 ... 150 °C
Тегло на продукта	23 g
Пневматичен извод 1	R1/8
Пневматичен извод 2	R3/8
Материал-забележка	RoHS konform