


Захранване SVG-1/230VAC-24VDC-5A

Специф. Номер: 547867
Продукт излизащ от производство

FESTO

With 24 V DC rated output voltage and 5 A rated output current.
Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



Информационен лист

Белег	Стойност
Ширина	55 mm
Височина	130 mm
Дължина	125 mm
Монтажна позиция	свободна конвекция
Първично захранване	1-фазен
Входящ ток	1,9 - 0,8 A
номинално напрежение DC	24 V
номинален изходен ток	5 A
Обхват на входящо напрежение AC	100 ... 240 V
Буфериране при отпадане на захранването	20 ms
Мрежова честота	45 ... 65 Hz
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала по EU-нормала за ниски напрежения
Температура на складиране	-40 ... 85 °C
Относителна влажност на въздуха	95%
Клас на защита	IP20
Температура на околната среда	-25 ... 70 °C
Разрешение	C-Tick с UL us - Listed (OL)
Тегло на продукта	830 g
Тип на закрепване	с шина
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали