


# Захранване SVG-1/230VAC-ASI-5A

Специф. Номер: 547869  
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт излизащ от производство. Ще се доставя до 2017г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Ширина	70 mm
Височина	130 mm
Дължина	125 mm
Монтажна позиция	свободна конвекция
Първично захранване	1-фазен
Входящ ток	2,1 - 1,0 A
номинално напрежение DC	30.1 V
номинален изходен ток	4.8 A
Обхват на входящо напрежение AC	100 ... 240 V
Буфериране при отпадане на захранването	20 ms
Мрежова честота	45 ... 65 Hz
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала по EU-нормала за ниски напрежения
Температура на складиране	-40 ... 85 °C
Относителна влажност на въздуха	95%
Клас на защита	IP20
Температура на околната среда	-25 ... 70 °C
Разрешение	C-Tick с UL us - Listed (OL)
Тегло на продукта	900 g
Тип на закрепване	с шина
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали