


Закрепване с лапи HNCE-32-AX

Специф. Номер: 547949

FESTO

подходящ за електрически цилиндри DNCE.



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	160 g
Материал-забележка	RoHS konform