

Спирален-шлаух PAS-4I-6E-10

Специф. Номер: 548144
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт излизащ от производство.Ще се доставя до 2017г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Работна дължина	10 m
Външен диаметър	6 mm
Дължина на блока	0.56 m
Вътрешен диаметър	4 mm
Диаметър на намотката	50 mm
Брой навивки	88
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 17.5 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-]
Температура на околната среда	-30 ... 80 °C
Тегло на продукта	250 g
Цвят	син
Твърдост по Шор	D 55 +/-3
Материал-забележка	Без мед и PTFE
Информация за материала на шлауха	PA