

Шлаух РКН-13

Специф. Номер: 548149
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт излизащ от производство. Ще се доставя до 2017г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	17.6 mm
Вътрешен диаметър	13 mm
работно налягане в зависимост от температурата	0 ... 7 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Температура на околната среда	-10 ... 40 °C
Тегло на продукта според дължината	0.14 kg/m
Цвят	син
Твърдост по Шор	D 80 +/-5
Материал-забележка	Без мед и PTFE
Информация за материала на шлауха	Покрит с полиестер PVC