


# Покриваща капачка CPX-M-AK-C

Специф. Номер: 548753

FESTO

за модул електрически терминал CPX.



## Информационе н лист

Белег	Стойност
Ширина	30 mm
Височина	58 mm
Дължина	22 mm
Разрешение	UL94 V0
Тегло на продукта	54 g
Клас на защита	IP65 IP67 в монтирано състояние по IEC 60529
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Температура на складиране	-40 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
Material housing	Цинкова отливка никелиран
Material seals	NBR
Относителна влажност на въздуха	5 - 90 % некондензиращ