


# Регулатор за крайни позиции CPX-CMPX-C-1-N1

Специф. Номер: 548931

FESTO

за модул електрически терминал CPX.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Димензиониране W x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
Диагностика	Module-oriented diagnostics Via local 7-segment display
Максимален брой на модулите	10
Дисплей	Седем-сегментен дисплей
Елементи за управление	3 бутона
обхват на работното напрежение DC	18 ... 30 V
Област на напрежение DC	20 ... 30 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Номинално напрежение DC	24 V
Консумация на ток при номинално работно напрежение	80 mA
Допустим работен ток	2.5 A
Устойчивост на удари по DIN/IEC 68 част 2-29	тестван според степен на трудност 2
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Относителна влажност на въздуха	5 - 95 % некондензиращ
Клас на защита	IP65 по IEC 60529
Устойчивост на вибрации по DIN/IEC 68 Teil 2-6	тестван според степен на трудност 2
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	140 g
Брой оси на един канал	1
Брой управляващи канали	1
Електрически конектор контролен интерфейс	Щекер M9 5-пинов
Дължина на кабела	≤ 30 m
Контролен интерфейс	цифров CAN-Bus с Festo протокол Интегрирано затварящо съпротивление
Material housing	PA-усилен