


# Капак VAEM-S6-C-S6-R5

Специф. Номер: 549048

FESTO

могат да се свързват до 12 моностабилни или 6 бистабилни вентила.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Макс. брой места за вентили	12 при моностабилни вентили 6 при бистабилни вентили
Макс. остатъчен ток	10 A
Номинално работно напрежение DC	24 V
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас на защита	IP65 NEMA 4
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	200 g
Брой електрически връзки	6
Електрически извод	5-пинов M12 Щекер
Material housing	PA