


# Сумиращ брояч CCES-P-C8-E

Специф. Номер: 549403

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	Допълнителен електрически брояч с батерия
Тип на ресет	Ръчен бутон или електрически сигнал
Дисплей	8-digit
Макс. честота на броене	7.5 kHz
Макс. честота на броене ограничена	30 Hz
Минимална продължителност на импулса, задвижване	15 ms
Минимална продължителност на импулса, обратен ход	15 ms
Прагова стойност DC	5 ... 30 V
Захранващо напрежение	Литиева батерия
Долна прагова стойност DC	< 0.7 V
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 50 °C
Тегло на продукта	30 g
Настройка броя на входа	Negative edge 30 Hz
Цифров вход (Input)	Програмируем
Тип на закрепване	За челен монтаж на табло
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	PC