


# Предавка EMGA-40-P-G3-SST-42

Специф. Номер: 549428

★ Основна продуктова гама

Подходящ за стъпкови мотори.

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер на фланеца на редуктора	40 mm
Размер на фланеца на мотора	42 mm
Торзионна хлабина	0.25 deg
Тип на редуктора	Планетен редуктор
Преводно число на редуктор	3:1
Макс. честота на въртене на задвижването	18,000 1/min
Работна температура на редуктора	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Клас на защита	IP54
Изходящ въртящ момент	11 Nm
Инерционен момент, редуктор	0.031 kgcm <sup>2</sup>
Максимален изходен въртящ момент	17.6 Nm
Макс. Производителност	98 %
Коравина на усукване	1 Nm/arcmin
Тегло на продукта	350 g
Редукторен интерфейс, изходен вал	40G
Редукторен интерфейс, задвижващ вал	42A
Материал-забележка	RoHS konform