


Бобина MD-2-24VDC-PA

Специф. Номер: 549903

★ Основна продуктова гама

за постоянно напрежение, без щекер.

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Продължителност на включване	100 %
Характеристика на бобината	24 V DC: 6,8 W
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-20 ... 50 °C
Макс. въртящ момент на затягане за съединител	0,5 Nm
Тегло на продукта	110 g
Електрически извод	по DIN EN 175301-803
Тип на закрепване	с гайки
Материал-забележка	RoHS konform
Material solenoid coil	Duroplast Мед Стомана
Material winding	Мед