


Бобина MH-2-230VAC-PA

Специф. Номер: 549908

FESTO

за променливо напрежение, без щекер.



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Индикатор за превключена позиция	Не
Min. Време	12 ms
Продължителност на включване	100 %
Фактор на мощност $\cos \{\phi\}$	0.7
Характеристика на бобината	230 V AC: 14 VA
Допустими колебания на честотата	+/- 10 %
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Клас на защита	IP65
Забележка за степента на защита	IP00 without connector socket
Температура на околната среда	-20 ... 50 °C
Макс. въртящ момент на затягане за съединител	2 Nm
Тегло на продукта	150 g
Електрически извод	по DIN EN 175301-803
Тип на закрепване	с контрагайка
Material solenoid coil	Duroplast Мед Стомана
Material winding	Мед