


Прецизен регулатор на налягане LRP-1/4-4-EX4

Специф. Номер: 549920

FESTO

без манометър, подходящ за приложение съгласно ATEX-сертификат на Festo за зони 1, 2 както и 21, 22.

При този продукт да се използва съответният прецизен манометър тип MAP или тип FMAP.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	50
Заклучване на задействането	Въртяща глава със заключване
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Прецизен мембранен регулатор с предупреждение
Регулираща функция	Изходно налягане постоянно с вторично обезвъздушаване
Манометър	G1/8 подготвен
Operating pressure MPa	0.1 ... 1.2 MPa
Работно налягане	1 ... 12 bar
Обхват на регулиране на налягането	0.05 ... 4 bar
Макс. хистерезис на налягането	0.02 bar
Стандартен номинален дебит	2,000 l/min
Работна среда	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ
Забележка за работната и пилотната среди	Не е възможна работа при наличие на смазка
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	315 g
Тип на закрепване	За челен монтаж на табло Последователен монтаж с принадлежности по избор:
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	G1/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	Алуминиева отливка