


Резервна плоча PRS-BP-1/4-NPT

Специф. Номер: 549975

FESTO

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.
Old part no. 13000243



Информационе н лист

Белег	Стойност
Принцип на уплътняване	аксиален
Макс. брой места за разпределители	1
Работно налягане	≤ 10 bar
Подходящ за вакуум	Да
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C