

Присъединителен блок SPE10-3/2-PRS-1/4-3-NPT

Специф. Номер: 550602

FESTO

за SPE-вентили.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Растерен размер | 16 mm |
| Монтажна позиция | по избор |
| Макс. брой места за вентили | 3 |
| Макс. брой на зоните на налягане | 2 |
| Burst pressure | 5 MPa |
| Пределно налягане | 50 bar |
| Burst pressure | 725 psi |
| Operating pressure MPa | -0.09 ... 1 MPa |
| Работно налягане | -0.9 ... 10 bar |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на средата | 23 ... 122 °F |
| Температура на околната среда | 23 ... 122 °F |
| Макс. момент на затягане, закрепване на разпределителя | 0.9 ft-lbf |
| Тегло на продукта | 5.74 oz |
| Вид монтаж на вентилна плоча | с проходен отвор |
| Тип на закрепване на разпределител | с вътрешна резба |
| Пневматичен извод 1 | 1/4 NPT |
| Пневматичен извод 3 | 1/4 NPT |
| Пневматичен извод 5 | 1/4 NPT |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material manifold | Алуминиева сплав |