

# Присъединителен блок SPE14-3/2-PRS-3/8-9-NPT

Специф. Номер: 550617

FESTO

за SPE-вентили.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Растерен размер	20 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. брой места за вентили	9
Макс. брой на зоните на налягане	2
Burst pressure	5 MPa
Пределно налягане	50 bar
Burst pressure	725 psi
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	23 ... 122 °F
Температура на околната среда	23 ... 122 °F
Макс. момент на затягане, закрепване на разпределителя	0.9 ft-lbf
Тегло на продукта	18.9 oz
Вид монтаж на вентилна плоча	с проходен отвор
Тип на закрепване на разпределител	с вътрешна резба
Пневматичен извод 1	3/8 NPT
Пневматичен извод 3	3/8 NPT
Пневматичен извод 5	3/8 NPT
Материал-забележка	RoHS konform
Material manifold	Алуминиева сплав