



# Кабел на двигателя NEVM-S1G15-E-10-LE6

Специф. Номер: 550745

☆ Основна продуктова гама

Подходящ за серводвигател EMMS-ST-...

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Свойства на проводниците	за теглителни вериги
обхват на работното напрежение DC	0 ... 72 V
Клас на защита	IP65
Note on degree of protection	в монтирано състояние
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 70 °C
Температура на околната среда	-30 ... 70 °C
Bending radius, flexible cable installation	≥ 70 mm
Electrical connection 1, function	Field device side
Electrical connection 1, connection type	Щекер
Electrical connection 1, cable outlet	Прав
Electrical connection 1, design	Ъглов
Electrical connection 1, connection technology	Sub-D
Electrical connection 1, number of pins/wires	15
Electrical connection 1, occupied pins/wires	10
Electrical connection 2, function	Controller side
Electrical connection 2, connection type	Кабел
Electrical connection 2, connection technology	отворен край
Electrical connection 2, number of pins/wires	7
Electrical connection 2, occupied pins/wires	6
Краища на проводника	Накрайник за проводник
Структура на кабела	7x0,5 ширмован
Диаметър на кабела	8 mm
Дължина на кабела	10 m
Номинално сечение на прводника	0.5 mm <sup>2</sup>
Cable identification	Without inscription label holder
Цвят на кабелната обвивка	сив
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на кабелната обвивка	TPE-U(PUR)