


**съединител**  
**ЕАМС-30-35-6.35-12**  
Специф. Номер: 550995

**FESTO**



**Информационен лист**

Белег	Стойност
Диаметър на държача 1	6.35 mm
Диаметър на държача 2	12 mm
Размер	30
номинална дължина	35 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	8,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 ... 60 °C
Масов инерционен момент	6.1 kgmm <sup>2</sup>
Пренесен момент	7.5 Nm
Тегло на продукта	45 g
Материал-забележка	RoHS konform