


съединител
ЕАМС-65-90-25-40
Специф. Номер: 551001

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Диаметър на държача 1	25 mm
Диаметър на държача 2	40 mm
Размер	65
номинална дължина	90 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	4,500 1/min
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 ... 60 °C
Масов инерционен момент	417 kgmm ²
Пренесен момент	62 Nm
Тегло на продукта	535 g
Материал-забележка	RoHS konform