

Шлаух PEN-10X1,5-SI-300

Специф. Номер: 551453

FESTO

външно калибриран, за QS-соединители, полиетилен (не се допуска употреба при производството на хранителни продукти).



Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	10 mm
радиус на огъване според дебита	40 mm
Вътрешен диаметър	7 mm
Мин. радиус на огъване	23.5 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1 MPa
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 145 psi
Бележка към работното налягане	Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C
Разрешение	TÜV
Отдел издаващ сертификати	B 013277 0506 00
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Клас чисто помещение	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Температура на околната среда	-30 ... 60 °C
Тегло на продукта според дължината	0.03766 kg/m
Пневматичен извод	For push-in connector outside diameter 10 mm
Цвят	сребърен
Твърдост по Шор	D 52 +/- 3
Материал-забележка	RoHS konform
Material tubing	PE