

# Шлаух PEN-16X2,5-SI-100

Специф. Номер: 551455

FESTO

външно калибриран, за QS-соединители, полиетилен (не се допуска употреба при производството на хранителни продукти).



## Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	16 mm
радиус на огъване според дебита	122 mm
Вътрешен диаметър	10.8 mm
Мин. радиус на огъване	57.5 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1 MPa
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 145 psi
Бележка към работното налягане	Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C
Разрешение	TÜV
Отдел издаващ сертификати	B 013277 0506 00
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Клас чисто помещение	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Температура на околната среда	-30 ... 60 °C
Тегло на продукта според дължината	0.1029 kg/m
Пневматичен извод	For push-in connector outside diameter 16 mm
Цвят	сребърен
Твърдост по Шор	D 52 +/-3
Материал-забележка	RoHS konform
Material tubing	PE