

Шлаух PEN-6X1-GN

Специф. Номер: 551469

FESTO

външно калиброван, за QS-съединители, CN- и СК-съединители,
Polyethylen (не се допуска за хранително-вкусова промишленост).



Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	6 mm
радиус на огъване според дебита	26 mm
Вътрешен диаметър	4 mm
Мин. радиус на огъване	13.5 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1 MPa
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 145 psi
Бележка към работното налягане	Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C
Разрешение	TÜV
Отдел издаващ сертификати	B 013277 0506 00
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Клас чисто помещение	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Температура на околната среда	-30 ... 60 °C
Тегло на продукта според дължината	0.01477 kg/m
Пневматичен извод	For push-in connector outside diameter 6 mm за съединител тип елха с вътрешен диаметър 4 mm и гайка for barbed connector internal diameter 4 mm
Цвят	зелен
Твърдост по Шор	D 52 +/-3
Материал-забележка	RoHS konform
Material tubing	PE