

Шлаух PEN-16X2,5-GN

Специф. Номер: 551473

FESTO

външно калибриран, за QS-соединители, полиетилен (не се допуска употреба при производството на хранителни продукти).



Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	16 mm
радиус на огъване според дебита	122 mm
Вътрешен диаметър	10.8 mm
Мин. радиус на огъване	57.5 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates
Tubing test conditions	Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 10 bar
Разрешение	TÜV
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода по декларацията на производителя на www.festo.com
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-30 ... 60 °C
Тегло на продукта според дължината	0.1029 kg/m
Пневматичен извод	For push-in connector outside diameter 16 mm
Цвят	зелен
Твърдост по Шор	D 52 +/-3
Материал-забележка	RoHS konform
Material tubing	PE