


Входен модул СЕСХ-D-16Е

Специф. Номер: 552096

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Клас на корозионна устойчивост КВК	0 - няма корозия под напрежение
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали RoHS konform
Консумация на системна магистрала	0.4 W
Температура на околната среда	5 ... 55 °C
Температура на складиране	-40 ... 70 °C
Относителна влажност на въздуха	10 - 95 %
Клас на защита	IP20 III
Тегло на продукта	130 g
тест за нечувствителност срещу вибрации	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
тест за нечувствителност срещу удар	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (полупериод)
Електрическа техника за свързване I/O	Гнездо за букси, растер 5.08 mm
Цифрови входове, брой	16
Дигитални входове, включваща логика	положителна логика (PNP)
цифрови входове, бързи броячни входове	2, със способност за изключване, време на реакция минимум 100 µs
цифрови входове, закъснение на входния сигнал	20 ms/200 ms, настройваемо Допълнителни 0.2 ms за прекъсване входове
цифрови входове, входно напрежение/-ток	24 VDC
цифрови входове, номинална стойност за TRUE	≥ 15 VDC
цифрови входове, номинална стойност за FALSE	≤ 5 VDC
цифрови входове, изолация	да, оптоелектронен свързващ елемент
цифрови входове, индикация	LED