


# Изходен модул SECX-D-14A-2

Специф. Номер: 552097

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Клас на корозионна устойчивост КВК	0 - няма корозия под напрежение
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали RoHS konform
работно напрежение	24 VDC +25% / -15%
Консумация на системна магистрала	0.4 W
Температура на околната среда	5 ... 55 °C
Температура на складиране	-40 ... 70 °C
Относителна влажност на въздуха	10 - 95 %
Клас на защита	IP20 III
Тегло на продукта	135 g
тест за нечувствителност срещу вибрации	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
тест за нечувствителност срещу удар	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (полупериод)
Електрическа техника за свързване I/O	Гнездо за букси, растер 5.08 mm
Цифрови изходи, брой	14
Дигитални изходи, включваща логика	положителна логика (PNP)
цифрови изходи, контакт	транзистор
цифрови изходи, изходно напрежение	24 VDC
цифрови изходи, изходен ток	2 A за 50 % натоварване на група
цифрови изходи, потенциално разделяне	да, оптоелектронен свързващ елемент
цифрови изходи, потенциално разделяне по групи	Да, в 2 групи
цифрови изходи със защита против късо съединение	Да
цифрови изходи, индикация на статуса	LED