


Bus интерфейс CECX-F-PB-S-V0

Специф. Номер: 552102
Продукт излизащ от производство

FESTO

за CECX и CMXR.

Продукт излизащ от производство.Ще се доставя до 2017г. За
алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Клас на корозионна устойчивост KBK	0
Разрешение	c UL us - Listed (OL)
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали RoHS konform
Необходима мощност 5 V	1.4 W
Температура на околната среда	5 ... 55 °C
Температура на складиране	-40 ... 70 °C
Относителна влажност на въздуха	10 - 95 %
Клас на защита	IP20 III
Тегло на продукта	140 g
тест за нечувствителност срещу вибрации	EN 60068-2-6-FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
тест за нечувствителност срещу удар	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (полупериод)
индикации на статуса	LED (Status) LED червено = Bus Fault
Fieldbus интерфейс	Profibus-Slave DP-V0
Fieldbus интерфейс, комуникационна техника	Букса Sub-D 9-пинов
Fieldbus интерфейс, скорост на пренос	9,6 kBit/s до 12 MBit/s
Fieldbus интерфейс, галванично разделяне	Да
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала