

Кабел NESC-C-D1-10-C1

Специф. Номер: 552105
Продукт излизащ от производство

FESTO

за операторски модул CDSA.

Продукт излизащ от производство.Ще се доставя до 2017г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Свойства на проводниците	За статични приложения
Клас на корозионна устойчивост KBK	0
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-40 ... 70 °C
Температура на околната среда	-40 ... 70 °C
Дължина на кабела	10 m
Кабелен интерфейс	Щекер, 17-pin RJ45 Socket strip 11-pin
Тип на закрепване	с кабелна муфа от едната страна
Цвят на кабелната обвивка	червен
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на кабелната обвивка	TPE-U(PUR)