


Предавка EMGA-120-P-G5-SAS-140

Специф. Номер: 552199

FESTO

Подходящ за серво мотори.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер на фланеца на редуктора	120 mm
Размер на фланеца на мотора	140 mm
Торзионна хлабина	0.12 deg
Тип на редуктора	Планетен редуктор
Преводно число на редуктор	5:1
Макс. честота на въртене на задвижването	6,500 1/min
Работна температура на редуктора	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Клас на защита	IP54
Изходящ въртящ момент	195 Nm
Инерционен момент, редуктор	1.53 kgcm ²
Максимален изходен въртящ момент	312 Nm
Макс. Производителност	98 %
Коравина на усукване	12 Nm/arcmin
Тегло на продукта	6,000 g
Редукторен интерфейс, изходен вал	120G
Редукторен интерфейс, задвижващ вал	140A
Материал-забележка	RoHS konform