

Кръгъл цилиндър DGS-25- -S6



Специф. Номер: 552392
Продукт излизащ от производство

FESTO

Изпълнение без демпфиране в крайните положения

Този продукт се предлага само във Фесто Бразилия.

Type to be discontinued. Available until 2016. See Support Portal for alternative products.



Exemplary representation

Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	1 ... 500 mm
Диаметър на буталото	25 mm
Демпфиране	без демпфиране
Конструкция	Бутало Бутален прът
Отчитане на позицията	без
Варианти	Heat resistant seals, max. 120°C
Работно налягане	1 ... 12 bar
Принцип на действие	двойнодействие
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Клас на корозионна устойчивост КВК	2
Температура на околната среда	-20 ... 120 °C
Теоретична сила при 6 bar, ход назад	247 N
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	247 N
Пневматичен извод	G1/8
Информация за материала на капака	Стомана поцинкован
Информация за материала на уплътненията	FPM
Информация за материала на буталния прът	Термично обработена стомана
Информация за материала на тръбата на цилиндъра	високолегирана стомана