


# Кръгъл цилиндър DGS-25- -PPV-S6


Специф. Номер: 552394  
Продукт излизащ от производство

FESTO

с двустранно регулируемо демпфериране в крайните позиции.  
Този продукт се предлага само във Фесто Бразилия.  
Type to be discontinued. Available until 2016. See Support Portal for alternative products.



Exemplary representation



## Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	1 ... 500 mm
Диаметър на буталото	25 mm
Демпфериране	PPV: двустранно настройваемо пневматично демпфериране
Конструкция	Бугало Бугален прът
Отчитане на позицията	без
Варианти	Heat resistant seals, max. 120°C
Работно налягане	1 ... 12 bar
Принцип на действие	двойнодействие
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Клас на корозионна устойчивост КВК	2
Температура на околната среда	-20 ... 120 °C
Дължина на демпфериране	16 mm
Теоретична сила при 6 bar, ход назад	247 N
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	295 N
Пневматичен извод	G1/8
Информация за материала на капака	Стомана поцинкован
Информация за материала на уплътненията	FPM
Информация за материала на буталния прът	Термично обработена стомана
Информация за материала на тръбата на цилиндъра	високолегирана стомана