


Регулатор на налягане LR-1/8-F

Специф. Номер: 552420

FESTO

без манометър, за монтаж челен панел, раб. налягане до 12 bar.



Информационен лист

Белег	Стойност
Заклучване на задействането	Въртяща глава със заключване
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Мембранен регулатор с проходно захранване със сгъстен въздух
Регулираща функция	Изходно налягане постоянно с компенсация на предналягането с вторично обезвъздушаване
Манометър	G1/8 подготвен
Обхват на регулиране на налягането	0.5 ... 12 bar
Входно налягане 1	1 ... 20 bar
Макс. хистерезис на налягането	0.2 bar
Стандартен номинален дебит	420 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	-10 ... 80 °C
Температура на средата	-10 ... 80 °C
Температура на околната среда	-10 ... 80 °C
Тегло на продукта	120 g
Тип на закрепване	За челен монтаж на табло с принадлежности
Пневматичен извод 1	G1/8
Пневматичен извод 2	G1/8
Material seals	NBR
Material housing	Мед-сплав