


# Бързоизпускащ клапан SE-1/4

Специф. Номер: 552431

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	Бързо обезвъздушаване
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	G1/4
Тип на закрепване	с проходен отвор
Standard nominal flow rate, exhaust 0.6→0.5 MPa (6→5 bar, 87→72.5 psi)	1,700 l/min
Standard nominal flow rate pressurisation 0.6→0.5 MPa (6→5 bar, 87→72.5 psi)	950 l/min
Работно налягане	0.5 ... 10 bar
Температура на околната среда	-20 ... 75 °C
Material housing	Алуминиева сплав елоксиран
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Номинален размер	8 mm
Монтажна позиция	по избор
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-20 ... 75 °C
Тегло на продукта	250 g
Пневматичен извод 3	G1/4
Material seals	NBR