

# Шлаух PAN-VO-4X0.75-BL

Специф. Номер: 552439

FESTO

огнеустойчив



## Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	6 mm
Външен диаметър за съединителя	4 mm
радиус на огъване според дебита	20 mm
Вътрешен диаметър	2.6 mm
Мин. радиус на огъване	5 mm
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 12 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода Минерално масло
Температура на околната среда	-30 ... 90 °C
Тегло на продукта според дължината	0.037 kg/m
Цвят	син
Твърдост по Шор	A 68 +/-3 D 53 +/-3
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на шлауха	Полиамид 12 PVC-P