


съединител
ЕАМС-30-35-10-12
Специф. Номер: 552640

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Диаметър на държача 1	10 mm
Диаметър на държача 2	12 mm
Размер	30
номинална дължина	35 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	8,000 1/min
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 ... 60 °C
Масов инерционен момент	6.1 kgmm ²
Пренесен момент	8.8 Nm
Тегло на продукта	45 g
Материал-забележка	RoHS konform