

# Оптичен кабел SOOC-DS-P-M4-2-R15

Специф. Номер: 552805

FESTO

подходящ за SOE4.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Материал-забележка	RoHS konform
Измервателен метод	Дифузен рефлекционен сензор
Минимален диаметър на обекта	0.1 mm
Оптичен кабел - особености	Точност
Работна зона	65 mm
Температура на околната среда	-55 ... 70 °C
Размер, глава	M4
Дължина на оптичен кабел	2 m
Мин. радиус на огъване	15 mm
Макс. въртящ момент на затягане	2 Nm
Външен диаметър	1 mm
Material housing	високолегирана стомана, неръждаема
Material fibre-optic	PE
Клас на защита	IP66
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III