


# Оптичен кабел SOOC-DS-M-A11-2-R25

Специф. Номер: 552810

FESTO

подходящ за SOE4.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали
Измервателен метод	Дифузен рефлекционен сензор
Минимален диаметър на обекта	0.15 mm
Оптичен кабел - особености	Серия
Работна зона	130 mm
Температура на околната среда	-55 ... 70 °C
Размер, глава	Правоъгълник 19x25x6 mm
Дължина на оптичен кабел	2 m
Мин. радиус на огъване	25 mm
Външен диаметър	2.2 mm
Material housing	Месинг никелиран
Material fibre-optic	PE
Клас на защита	IP66
Клас на корозионна устойчивост КВК	1 - Ниска корозия под напрежение