


# Оптичен кабел SOOC-DS-Q-2-R25

Специф. Номер: 552811  
Продукт излизащ от производство

FESTO

подходящ за SOE4.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2022. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Материал-забележка	RoHS konform
Измервателен метод	Fix-focus
Минимален диаметър на обекта	0.1 mm
Оптичен кабел - особености	Fix-focus
Работна зона	2 ... 10 mm
Температура на околната среда	-55 ... 70 °C
Размер, глава	Правоъгълник 13x19,6x5 mm
Дължина на оптичен кабел	2 m
Мин. радиус на огъване	25 mm
Външен диаметър	2.2 mm
Material housing	ABS
Material fibre-optic	PE
Клас на защита	IP66
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III