


# Оптичен кабел SOOC-TB-M4-1-R25-S4

Специф. Номер: 552815

FESTO

подходящ за SOE4.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали
Измервателен метод	Оптичен сензор
Минимален диаметър на обекта	0.35 mm
Оптичен кабел - особености	Стандарт
Работна зона	400 mm
Температура на околната среда	-55 ... 70 °C
Размер, глава	M4
Дължина на оптичен кабел	1 m
Дължина на втулката	40 mm
Мин. радиус на огъване	25 mm
Макс. въртящ момент на затягане	2 Nm
Външен диаметър	2.2 mm
Material housing	високолегирана стомана, неръждаема
Material fibre-optic	PE
Клас на защита	IP66
Клас на корозионна устойчивост КВК	1 - Ниска корозия под напрежение