

# Оптичен кабел SOOC-TV-P-M3-2-R10

Специф. Номер: 552819  
Продукт излизащ от производство

FESTO

подходящ за SOE4.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2022. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Материал-забележка	RoHS konform
Измервателен метод	Оптичен сензор
Минимален диаметър на обекта	0.05 mm
Оптичен кабел - особености	Точност
Работна зона	30 mm
Температура на околната среда	-55 ... 70 °C
Размер, глава	M3
Дължина на оптичен кабел	2 m
Мин. радиус на огъване	10 mm
Макс. въртящ момент на затягане	1 Nm
Външен диаметър	1 mm
Material housing	високолегирана стомана, неръждаема
Material fibre-optic	PE
Клас на защита	IP66
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III