

Оптичен кабел SOOC-TV-P-M3-2-R10-S4

Специф. Номер: 552820

FESTO

подходящ за SOE4.



Информационен лист

Белег	Стойност
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали
Измервателен метод	Оптичен сензор
Минимален диаметър на обекта	0.05 mm
Оптичен кабел - особености	Точност
Работна зона	30 mm
Температура на околната среда	-55 ... 70 °C
Размер, глава	M3
Дължина на оптичен кабел	2 m
Дължина на втулката	40 mm
Мин. радиус на огъване	10 mm
Макс. въртящ момент на затягане	1 Nm
Външен диаметър	1 mm
Информация за материала на корпуса	високолегирана стомана, неръждаема
информация за материала на световода	PE
Клас на защита	IP66
Клас на корозионна устойчивост КВК	1