

Оптичен кабел SOOC-TV-P-M4-1-R15

Специф. Номер: 552825

FESTO

подходящ за SOE4.



Информационен лист

Белег	Стойност
Материал-забележка	RoHS konform
Измервателен метод	Оптичен сензор
Минимален диаметър на обекта	0.2 mm
Оптичен кабел - особености	Точност
Работна зона	120 mm
Температура на околната среда	-55 ... 70 °C
Размер, глава	M4
Дължина на оптичен кабел	1 m
Мин. радиус на огъване	15 mm
Макс. въртящ момент на затягане	2 Nm
Външен диаметър	2.2 mm
Material housing	високолегирана стомана, неръждаема
Material fibre-optic	PE
Клас на защита	IP66
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III